


Flowsensor

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SR5900 + SF2405

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Medie	aggressive medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	5

Flydende medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP



Flowsensor

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	3...200
Største følsomhed [cm/s]	3...40

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	2...20
Flydende medier	
Reaktionstid [s]	2...20

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	PTFE
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



ST0521



Flowsensor

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Tilslutning

