


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Applikation	højt tryk
Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	300

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5



Flowsensor

SCR14ADBFPKG/PH

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		G 1/4 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.





Flowsensor

SCR14ADBFPKG/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort