


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABBE1/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C]	-30...20
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-30...20

Gasser

Medietemperatur [°C]	-30...20
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100 Ex
----------------------------	------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	100...2000
Største følsomhed [cm/s]	100...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABBE1/6M

Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



	Ledningsfarver :
BN =	brun
WH =	hvid
YE =	gul
GN =	grøn