


Flowsensor

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI2100 + E33022

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	Varivent DN50

Applikation

Applikation	hygiejnisk område
Medietemperatur [°C]	-25...95
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------



Flowsensor

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		switch signal
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		1
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...30
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	72 x 41 x 82
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		Varivent DN50
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

ST0535

Flowsensor

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF



Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

