


Flowsensor

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5000 + E40107

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	1/2" NPT

Applikation

Applikation	højt tryk
Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	300

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1



Flowsensor

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [cm/s]		3...300
Største følsomhed [cm/s]		3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]		15
----------------------------	--	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]		1...10
------------------	--	--------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt		Potentiometer
----------------------------	--	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-20...80
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		1/2" NPT

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



ST0542



Flowsensor

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

Tilslutning

