




Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Procestilslutning

M16 x 1,5

Applikation

Medie

Flydende medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Trykbestandig [bar]

30

Elektriske Data

Driftspænding [V]

20...36 DC

Strømforbrug [mA]

< 45

Polaritetsbeskyttelse

ja

Power-on forsinkelse [s]

< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Udgange

Total antal udgange

1

Udgangssignal

switch signal

Elektrisk design

PNP

Antal digitale udgange

1

Udgangsfunktion

normally open / normally closed; (parametrerbar)

Max. spændingfald på
koblingsudgange DC [V]

2,5



Flowsensor

SCM16ABAFPKG/US

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt		Potentiometer
----------------------------	--	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	M16 x 1,5
Gevind betegnelse		M16 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		M16 x 1,5

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



ST0544

Flowsensor

SCM16ABAFPKG/US



Tilslutning

