


Flowsensor

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5010 + E40099

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Procestilslutning

G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Applikation

højt tryk

Medie

Flydende medier

Medietemperatur [°C]

10...50

Trykbestandig [bar]

300

Flydende medier

Applikation

højt tryk

Medietemperatur [°C]

10...50

Elektriske Data

Driftspænding [V]

20...36 DC

Strømforbrug [mA]

< 45

Polaritetsbeskyttelse

ja

Power-on forsinkelse [s]

< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Udgange

Total antal udgange

1



Flowsensor

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parameterbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	100...500

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	1
----------------------------	---

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...2
------------------	-------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...2
------------------	-------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	10...50
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





Flowsensor

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Tilslutning

