


Flowsensor

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5010 + E40104

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	T-stykke QL 18 / ST DIN 2353

Applikation

Applikation	højt tryk
Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	10...50
Trykbestandig [bar]	300

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP



Flowsensor

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [cm/s]	100...500
---------------------------	-----------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	300
----------------------------	-----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...2
------------------	-------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	10...60
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	60 x 41 x 101
Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	T-stykke QL 18 / ST DIN 2353

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





Flowsensor

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Tilslutning

