


ST1400



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12AAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Medie	Flydende medier; aggressive medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	5

Flydende medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier	
Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	PTFE
Procestilslutning	M12 x 1

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

ST1400




Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12AAC

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
WH =	blå
	hvid