

TA3337




Temperatur transmitter

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TA3317

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1	
Måleområde	0...100 °C	32...212 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning 1/4" NPT	
Installationslængde EL [mm]	60	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Medietemperatur	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Trykbestandig [bar]	300	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC	
Kapslingsklasse	III	
Polaritetsbeskyttelse	ja	



Temperatur transmitter

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		analog signal
Antal analoge udgange		1
Analog strømudgang	[mA]	4...20
Max. belastning	[Ω]	500
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L		[mm] 46,5
Måleområde		0...100 °C 32...212 °F
Opløsning		
Opløsning analog output		[K] 0,02
Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision på analog udgang		[K] ± 0,3
Temperaturkoefficient		< ± 0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C)
		[% af udsving / 10 K]
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09		[s] 1 / 3; (iht. DIN EN 60751)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur		[°C] -25...70
Lagringstemperatur		[°C] -40...100
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vægt		[g] 124,2
Dimensioner		[mm] Ø 30 / L = 117,7
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4305 / 303); PA
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Procestilslutning		gevind tilslutning 1/4" NPT
Installationslængde EL		[mm] 60
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
		Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder		1 stk.

TA3337



Temperatur transmitter

TA-060CLDN14-A-ZVG/US/

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

