


ST1620

Flowsensor

SCM12ABAASI /US-100



Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

ST1620



Flowsensor

SCM12ABAASI /US-100

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt

Potentiometer

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-20...80

Kapslingsklasse

IP 67

AS-i parametre

AS-i I/O konfiguration [hex]

1

AS-i ID kode [hex]

1

Mekaniske data

Dimensioner [mm]

M12 x 1

Gevind betegnelse

M12 x 1

Materiale

PBT-GF20

Materiale, i kontakt med mediet

rustfri stål (1.4305 / 303)

Procestilslutning

M12 x 1

Display / Betjeningsenhed

Display

Funktion

11 x LED

Tilbehør

Leverings omfang

Tætninger: 2 x AMF 30

skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

