


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB/S001

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Produkttegenskaber

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Procestilslutning | M12 x 1,75 |
|-------------------|------------|

## Applikation

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Applikation         | højt temperaturområde   |
| Medie               | Flydende medier; Gasser |
| Trykbestandig [bar] | 30                      |

## Flydende medier

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde |
| Medietemperatur [°C] | 0...120               |

## Gasser

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Medietemperatur [°C] | 0...100 |
|----------------------|---------|

## Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0100 |
|----------------------------|---------|

## Måle/indstillingsområde

## Flydende medier

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 3...60  |

## Gasser

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 200...1500 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 200...800  |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|


# ST1304



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STM12ZBB/S001

|                                                                       |      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Flydende medier                                                       |      |                              |
| Reaktionstid                                                          | [s]  | 1...10                       |
| Gasser                                                                |      |                              |
| Reaktionstid                                                          | [s]  | 1...10                       |
| Omgivende forhold                                                     |      |                              |
| Kapslingsklasse                                                       |      | IP 67                        |
| Mekaniske data                                                        |      |                              |
| Kapsling                                                              |      | gevindtype                   |
| Dimensioner                                                           | [mm] | M12 x 1,75                   |
| Gevind betegnelse                                                     |      | M12 x 1,75                   |
| Materiale                                                             |      | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Procestilslutning                                                     |      | M12 x 1,75                   |
| Bemærkning                                                            |      |                              |
| Emballage-enheder                                                     |      | 1 stk.                       |
| Elektrisk tilslutning                                                 |      |                              |
| Kabel: 2 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> |      |                              |
| Tilslutning                                                           |      |                              |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| GN = | grøn             |
| WH = | hvid             |
| YE = | gul              |