


Flowsensor

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse	ja

ST2601



Flowsensor

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja
Måle/indstillingsområde	
Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionstid	
Reaktionstid [s]	1...10
Software / Programmering	
Justering af koblingspunkt	Potentiometer
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	G 1/4 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed	
Display	Funktion11 x LED
Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

ST2601



Flowsensor

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BU =	brun
BK =	blå
	sort