




Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	1/4" NPT

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5

ST2614



Flowsensor

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning	1/4" NPT

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Tilbehør

Leverings omfang	skruetrækker
------------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





ST2614



Flowsensor

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort