




Artiklen er udgået - arkiv informationer



### Produktegenskaber

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
| Procestilslutning       | 1/4" NPT                  |

### Applikation

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Medie                | Flydende medier |
| Medietemperatur [°C] | -25...80        |
| Trykbestandig [bar]  | 30              |

### Elektriske Data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Driftspænding [V]        | 20...36 DC |
| Strømforbrug [mA]        | < 45       |
| Polaritetsbeskyttelse    | ja         |
| Power-on forsinkelse [s] | < 20       |

### Indgange / Udgange

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
|-------------------------|---------------------------|

### Udgange

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Total antal udgange                          | 1                                                |
| Udgangssignal                                | switch signal                                    |
| Elektrisk design                             | PNP                                              |
| Antal digitale udgange                       | 1                                                |
| Udgangsfunktion                              | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
| Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5                                              |

# ST2615



## Flowsensor

SCN14ABAFNKG/PH

|                                                 |      |         |
|-------------------------------------------------|------|---------|
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 400     |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | ja      |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |      | taktvis |
| Overbelastningssikret                           |      | ja      |

### Måle/indstillingsområde

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Indstillingsområde | [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed  | [cm/s] | 3...60  |

### Nøjagtighed / afvigelser

|                    |         |    |
|--------------------|---------|----|
| Temperaturgradient | [K/min] | 15 |
|--------------------|---------|----|

### Reaktionstid

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| Reaktionstid | [s] | 1...10 |
|--------------|-----|--------|

### Software / Programmering

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
|----------------------------|---------------|

### Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20...80 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

### Mekaniske data

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Materiale                       | PBT-GF20                    |
| Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303) |
| Procestilslutning               | 1/4" NPT                    |

### Display / Betjeningsenhed

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Display | Funktion | 11 x LED |
|---------|----------|----------|

### Tilbehør

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Leverings omfang | skruetrækker |
|------------------|--------------|

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





# ST2615



## Flowsensor

SCN14ABAFNKG/PH

### Tilslutning



Ledningsfarver :  
BN = brun  
BU = blå  
BK = sort