


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABB

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ST2204

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
|-------------------|-----------------------|

## Applikation

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde   |
| Medie                | Flydende medier; Gasser |
| Medietemperatur [°C] | -25...80                |
| Trykbestandig [bar]  | 30                      |

## Flydende medier

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde |
| Medietemperatur [°C] | -25...80              |

## Gasser

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Medietemperatur [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0100 |
|----------------------------|---------|

## Måle/indstillingsområde

## Flydende medier

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 3...60  |

## Gasser

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 5...1500 |
|---------------------------|----------|

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

## Flydende medier

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

## Gasser

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|


# ST2200



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABB

| Omgivende forhold                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kapslingsklasse                                                              | IP 67                        |
| Mekaniske data                                                               |                              |
| Kapsling                                                                     | gevindtype                   |
| Materiale                                                                    | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Procestilslutning                                                            | G 1/4 udvendig gevind        |
| Bemærkning                                                                   |                              |
| Emballage-enheder                                                            | 1 stk.                       |
| Elektrisk tilslutning                                                        |                              |
| Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                              |
| Tilslutning                                                                  |                              |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |