

## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABBE1

Artiklen er udgået - arkiv informationer


**Produktegenskaber**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
|-------------------|-----------------------|

**Applikation**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Applikation          | ATEX område Zone 1 |
| Medietemperatur [°C] | -25...80           |
| Trykbestandig [bar]  | 30                 |

**Flydende medier**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Applikation          | ATEX område Zone 1 |
| Medietemperatur [°C] | -25...80           |

**Gasser**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Medietemperatur [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

**Elektriske Data**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0100 Ex |
|----------------------------|------------|

**Måle/indstillingsområde**
**Flydende medier**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 3...60  |

**Gasser**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 5...1500 |
|---------------------------|----------|

**Nøjagtighed / afvigelser**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

**Reaktionstid**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

**Flydende medier**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

**Gasser**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

**Omgivende forhold**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

**Mekaniske data**

|          |            |
|----------|------------|
| Kapsling | gevindtype |
|----------|------------|

# ST2210



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR14ABBE1

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Materiale         | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind        |


### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| GN = | grøn             |
| WH = | hvid             |
| YE = | gul              |