




Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind

Applikation

Medie	Flydende medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 45
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Power-on forsinkelse [s]	< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	1
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parameterbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5

ST3601



Flowsensor

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	60 x 41 x 83
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning		G 1/2 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

ST3601





Flowsensor

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BU =	brun
BK =	blå
	sort