


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SI5000 + E40096

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Procestilslutning

G 1/2 udvendig gevind

Applikation

Medie

Flydende medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Trykbestandig [bar]

30

Elektriske Data

Driftspænding [V]

20...36 DC

Strømforbrug [mA]

< 45

Polaritetsbeskyttelse

ja

Power-on forsinkelse [s]

< 20

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 1

Udgange

Total antal udgange

1

Udgangssignal

switch signal

Elektrisk design

PNP

Antal digitale udgange

1

Udgangsfunktion

normally open / normally closed; (parameterbar)

ST3650



Flowsensor

SCR12ABAFPKG/PH

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	400
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Nøjagtighed / afvigelser		
Temperaturgradient	[K/min]	30
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning		G 1/2 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	11 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang		Tætninger: 2 x AMF 30 skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

ST3650





Flowsensor

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort