


## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR12ABA/US-100-H

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Produkttegenskaber

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
|-------------------|-----------------------|

## Applikation

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde   |
| Medie                | Flydende medier; Gasser |
| Medietemperatur [°C] | -25...80                |
| Trykbestandig [bar]  | 30                      |

## Flydende medier

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Applikation          | højt temperaturområde |
| Medietemperatur [°C] | -25...80              |

## Gasser

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Medietemperatur [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriske Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilslutning til forstærker | VS 0100 |
|----------------------------|---------|

## Måle/indstillingsområde

## Flydende medier

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
| Største følsomhed [cm/s]  | 3...60  |

## Gasser

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Indstillingsområde [cm/s] | 5...15 |
|---------------------------|--------|

## Nøjagtighed / afvigelser

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstid

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

# ST3004



## Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


STR12ABA/US-100-H

|                       |     |                             |
|-----------------------|-----|-----------------------------|
| Flydende medier       |     |                             |
| Reaktionstid          | [s] | 1...10                      |
| Gasser                |     |                             |
| Reaktionstid          | [s] | 1...10                      |
| Omgivende forhold     |     |                             |
| Kapslingsklasse       |     | IP 67                       |
| Mekaniske data        |     |                             |
| Kapsling              |     | gevindtype                  |
| Materiale             |     | rustfri stål (1.4305 / 303) |
| Procestilslutning     |     | G 1/2 udvendig gevind       |
| Bemærkning            |     |                             |
| Emballage-enheder     |     | 1 stk.                      |
| Elektrisk tilslutning |     |                             |

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



### Tilslutning



Ledningsfarver :  
BN = brun  
WH = hvid  
YE = gul  
GN = grøn