


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR12ABB/US-100-H

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produkttegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	5...15
---------------------------	--------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

ST3204



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed


STR12ABB/US-100-H

Flydende medier	
Reaktionstid	[s] 1...10
Gasser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
WH = hvid
YE = gul
GN = grøn