


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR34ABB/US-100-H

Artiklen er udgået - arkiv informationer


Produktegenskaber

Procestilslutning	G 3/4 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde
Medie	Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0100
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

STR34ABB/US-100-H

Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		G 3/4 udvendig gevind
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning

