


Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLD06 .../US



1 tilslutnings område, se bemærkning



Produktegenskaber

Måleområde	-100...600 °C	-148...1112 °F
Procestilslutning	Ø 6 mm	
Installationslængde EL [mm]	100; (medie temperaturer < 200 °C: 150)	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Medie	væsker og gasser
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	150	
Måleområde		-100...600 °C	-148...1112 °F

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------------	-------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	12 / 34; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	11415,5
-----------	---------

Mekaniske data

Vægt [g]	87
Dimensioner [mm]	Ø 6
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	Ø 6 mm
Sensordiameter [mm]	6
Installationslængde EL [mm]	100; (medie temperaturer < 200 °C: 150)

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
------------	--

TS2452



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KLKD06 .../US

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PTFE; temperatur resistent op til 250 °C

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

