


Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 tilspændingsmoment 1,5 Nm



Produktegenskaber

Måleområde	-30...180 °C	-22...356 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning M5 udvendig gevind	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Montering	kontaktsensor til faste emner

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-30...180 °C	-22...356 °F
------------	--------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (iht. DIN EN 60751)
----------------------------	-----	----------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF	[År]	10377,8
------	------	---------

Mekaniske data

Vægt	[g]	102,8
Kapsling		indskruningssensor
Dimensioner	[mm]	M5 / L = 25,7
Gevind betegnelse		M5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Procestilslutning		gevind tilslutning M5 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

TS2759



Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Silikone

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

