


Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Produktegenskaber		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning M5 udvendig gevind	
Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Montering	kontaktsensor til faste emner	
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (iht. DIN EN 60751)
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	11415,5
Mekaniske data		
Vægt	[g]	80,95
Kapsling	indskruningssensor	
Dimensioner	[mm]	M5 / L = 26
Gevind betegnelse	M5	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tilspændingsmoment	[Nm]	1,5
Procestilslutning	gevind tilslutning M5 udvendig gevind	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

TS2789



Temperatur kabel sensor med indskrundingssensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

