


TS2056



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

Produkttegenskaber

Måleområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Procestilslutning	Ø 10 mm	
Installationslængde EL [mm]	42	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Trykbestandig [bar]	160	
Bemærk note om tryk holdbarhed	ved indbygning i skæreringsforskruning	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm]	42	
Måleområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Bemærk om måleområde	stationært: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	12 / 39; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	11415,5
-----------	---------

Mekaniske data

Vægt [g]	86,6
Dimensioner [mm]	Ø 10
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Procestilslutning	Ø 10 mm
Sensordiameter [mm]	10

TS2056



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCID10-...../US/

Installationslængde EL [mm] 42

Bemærkning

Bemærkning Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PTFE

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

