


TA2343



Temperatur transmitter

TA-150FLEN12-A-ZVG/US



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
Måleområde [°F]	-58...302
Kommunikationsinterface	IO-Link
Procestilslutning	gevind tilslutning 1/2" NPT
Installationslængde EL [mm]	150

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	300
Bemærk note om tryk holdbarhed	Sensor adaptere Adapter datablad.
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	300

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	1

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang [mA]	4...20
Max. belastning [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

TA2343



Temperatur transmitter

TA-150FLEN12-A-ZVG/US

Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[°F]	-58...302
Fabriksindstilling		0...300 °F
Opløsning		
Opløsning analog output	[K]	0,04
Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision på analog udgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K]		0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen 25 ± 5 °C)
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	572
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	K002
Mekaniske data		
Vægt	[g]	148
Dimensioner	[mm]	Ø 18,7
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Procestilslutning		gevind tilslutning 1/2" NPT
Sensordiameter	[mm]	6
Installationslængde EL	[mm]	150
Display / Betjeningsenhed		
Display	Driftstilstand	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning		MS = indstil måleområde
Emballage-enheder		1 stk.

Temperatur transmitter

TA-150FLEN12-A-ZVG/US

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

