

TS335A




Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-300KEKD05...../US/3D

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TS325A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Måleområde	-20...80 °C	-4...176 °F
------------	-------------	-------------

Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
Måleelement	1 x Pt 100; (efter DIN EN 60751, Klasse B; Drift strøm max. 10 mA)
Medie	væsker og gasser
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-20...80 °C	-4...176 °F
Bemærk om måleområde	Måleområde for ikke-ATEX anvendelse: -20...180 °C / -4...356 °F	

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
-----------------	-----------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 18; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	-----------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

ATEX mærkning	II 3D IP 67 T 100 °C X
---------------	------------------------

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	Ø 5 / L = 35
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensordiameter [mm]	5

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder	1 stk.




Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-300KEKD05...../US/3D

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, Silikone, afskærmet

Tilslutning



1 = Skærm ikke forbundet til huset
Ledningsfarver :
WH = hvid
BK = sort
RD = rød