




Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-500KCKD10-...../US/

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TS5089

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Måleelement	1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B)
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	160
Bemærk note om tryk holdbarhed	ved indbygning i skæreringsforskruning
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	-----------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur	stikkontaktområde
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	233,4
Dimensioner [mm]	Ø 10
Materiale	Rustfrit stål; FKM
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensordiameter [mm]	10

TS5051



Temperatur kabel sensor med indskruningssensor

TS-500KCKD10-...../US/

Bemærkning

Bemærkning Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, FKM

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

