


TS9256



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-015KIKD06...../US



Produkttegenskaber

Måleområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Procestilslutning	Ø 6 mm	
Installationslængde EL [mm]	50	

Applikation

Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Medie	væsker og gasser
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	50	
Måleområde		-50...250 °C	-58...482 °F
Bemærk om måleområde		stationært: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Nøjagtighed / afvigelse

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----------------	-----------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	11 / 37; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	11415,5
-----------	---------

Mekaniske data

Vægt [g]	26,4
Dimensioner [mm]	Ø 6
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	Ø 6 mm
Sensordiameter [mm]	6
Installationslængde EL [mm]	50

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
------------	--

TS9256



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-015KIKD06...../US

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,15 m, PTFE

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

