


TY2510



Temperatur transmitter

TA-050CLEM12-A-ZVG/US



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
Måleområde [°C]	-50...200
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning
Installationslængde EL [mm]	50

Applikation

Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	160
Vacuum modstand [mbar]	-1000

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...32 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	2

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	analog signal
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang [mA]	4...20
Max. belastning [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde [°C]	-50...200
Fabriksindstilling	0...140 °C

Opløsning

Opløsning analog output [K]	0,04
-----------------------------	------



Temperatur transmitter

TA-050CLEM12-A-ZVG/US

Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision på analog udgang	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Temperaturkoefficient		0,1; (Ved afvigelse fra referencebetingelsen $25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
	[% af udsving / 10 K]	
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	$< 0,5 / < 2$
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Bemærk		ved medietemperatur: $< 160 \text{ }^{\circ}\text{C}$
omgivelsestemperatur		-25...60 $^{\circ}\text{C}$
		ved medietemperatur: $< 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Lagringstemperatur	[$^{\circ}\text{C}$]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Chokbestandig		DIN IEC 68-2-27
		50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig		DIN IEC 68-2-6
		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	334
Mekaniske data		
Vægt	[g]	192
Dimensioner	[mm]	$\varnothing 18,7$
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L) elektropoleret
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1/2 konisk tætning
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele		Ra: $< 0,8$
Sensordiameter	[mm]	6
Installationslængde EL	[mm]	50
Bemærkning		
Bemærkning		MS = indstil måleområde
		Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



TY2510

Temperatur transmitter

TA-050CLEM12-A-ZVG/US



Tilslutning

