




Temperatur sensor med procestilslutning

TM-025KCBR14- /DE/



Produktegenskaber		
Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4	
Installationslængde EL	[mm]	25
Applikation		
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Trykbestandig	[bar]	400
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	12
Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3; (iht. DIN EN 60751)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	22831
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	K017

TM6101



Temperatur sensor med procestilslutning

TM-025KCBR14- /DE/

Mekaniske data

Vægt	[g]	82
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1/4
Sensordiameter	[mm]	6
Installationslængde EL	[mm]	25

Tilbehør


Leverings omfang	pakning
------------------	---------

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Stik: 1 x DEUTSCH stik (DT04-3P)