




Temperatur sensor med procestilslutning

TM-030KCED10- /US/ IV

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TM4501 + E33403

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant



EHEDG Certified

Produktegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Procestilslutning	G 1 Aseptoflex Vario	
Installationslængde EL [mm]	43,8	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Applikation	hygiejniske systemer	
Medie	væsker og gasser	
Trykbestandig [bar]	50	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	30	
Måleområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	5 / 14; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	-----------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	223,8
----------	-------



Temperatur sensor med procestilslutning

TM-030KCED10- /US/ /V

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Procestilslutning	G 1 Aseptoflex Vario
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	Ra: < 0,6
Sensordiameter [mm]	10
Installationslængde EL [mm]	43,8

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse. 3A-godkendelsen er kun gyldig, ved indbygning med adaptore der har 3A-godkendelse. driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

