




Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCKD8 /US/ IV

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TS2089 eller TS2289

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Måleelement	1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B)
Medie	væsker og gasser
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	7 / 18; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	-----------------------------

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt [g]	113
Dimensioner [mm]	Ø 8 / L = 50
Materiale	Rustfrit stål; FKM
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensordiameter [mm]	8

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder	1 stk.

TS2151



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCKD8 /US/ IV

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, FKM

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

