


Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCID06-...../US/ IV



Produkttegenskaber		
Måleområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Procestilslutning	Ø 6 mm	
Installationslængde EL	[mm]	50
Applikation		
Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Minimum installationsdybde	[mm]	15
Elektriske Data		
Kapslingsklasse	III	
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	50
Måleområde	-50...250 °C	-58...482 °F
Bemærk om måleområde	stationært: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reaktionstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	11 / 37; (iht. DIN EN 60751)
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	11415,5
Mekaniske data		
Vægt	[g]	72,7
Dimensioner	[mm]	Ø 6
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Procestilslutning	Ø 6 mm	
Sensordiameter	[mm]	6
Installationslængde EL	[mm]	50
Bemærkning		
Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.	

TS2256



Temperatur kabel sensor med procestilslutning

TS-200KCID06-...../US/ IV

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PTFE

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

