

TT1061




Temperatur probe sensor

TT-100KCED10- /US/ /V

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TT1291

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 stikkontaktområde
L = probelængde modsvarer installationslængde EL



Produktegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Installationslængde EL [mm]	160	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Måleelement	1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)
Applikation	hygiejniske systemer
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	160
Minimum installationsdybde [mm]	15

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	160	
Måleområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (iht. DIN EN 60751)
--------------------------------	----------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur	stikkontaktområde
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)



Temperatur probe sensor

TT-100KCED10- /US/ /V

Mekaniske data

Vægt	[g]	52,8
Dimensioner	[mm]	Ø 10
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		Ra: < 0,6
Sensordiameter	[mm]	10
Installationslængde EL	[mm]	160

Bemærkning

Bemærkning	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse. 3A-godkendelsen er kun gyldig, ved indbygning med adaptere der har 3A-godkendelse.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

