


Temperatur probe sensor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TT2281 eller TT2081

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 stikkontaktområde
L = probelængde modsvarende installationslængde EL



Produkttegenskaber

Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Installationslængde EL [mm]	260	

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (iht. DIN EN 60751, Klasse A)	
Medie	væsker og gasser	
Trykbestandig [bar]	160	
Minimum installationsdybde [mm]	15	

Elektriske Data

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm]	260	
Måleområde	-40...150 °C	-40...302 °F

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (iht. DIN EN 60751)	
--------------------------------	----------------------------	--

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Bemærk omgivelsestemperatur	stikkontaktområde	
Lagringstemperatur [°C]	-40...100	
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K	

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
---------------	-------------------	--------------



Temperatur probe sensor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
---------------------	------------------	--------------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,066
Dimensioner	[mm]	Ø 8
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensordiameter	[mm]	8
Installationslængde EL	[mm]	260

Bemærkning

Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
	Værdierne for nøjagtighed gælder for vand i bevægelse.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

