




Gateway til wireless vibrations sensorer

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Applikation	
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Brasilien
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	3,6 DC; (lithium thionyl chloride batteri lithium thionyl chloride batteri; batteri levetid > 4 år; (afhængig af miljøforhold og indstillinger); batteri kan ikke udskiftes)
Strømforbrug [mA]	< 200
Kapslingsklasse	III
Software / Programmering	
Parameter indstillingsmuligheder	MQTT; ifm IoTcore
Interface	
Kommunikationsinterface	WLAN; Mobile netværker; Ethernet
Ethernet	
Stik type	RJ45
Protokol	TCP/IP



Gateway til wireless vibrations sensorer

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Brugstype	Dataoverførsel	
ISM		
Frekvens område	2,4 GHz	
Sikkerheds standard	AES-128	
Protokol	proprietær	
Brugstype	sensor forbindelse	
Bemærk omkring interface	antal max tilslutninger af sensors: 30	
Mobile netværker		
Transmission standard	2G Quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Brugstype	Dataoverførsel	
USB		
Stik type	USB A	
Brugstype	firmware opdatering	
WLAN		
Frekvens område	2,4 GHz	
Sikkerheds standard	WPA2	
Brugstype	Dataoverførsel	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 20	
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	423
Dimensioner	[mm]	Ø 95
Materiale	PA; ABS	
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED
Tilbehør		
Leverings omfang	Monteringstilbehør, til vægmontage	
	netkomponent	
Bemærkning		
Bemærkning	SIM kort er ikke medleveret	
Emballage-enheder	1 stk.	