


Evalueringssystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Flowsensor
- 3 Ventil for vandstop
- 4 kontraventil
- 5 Strengreguleringsventil
- 6 Tryksensor
- 7 Afdækning



Produktegenskaber

Proces tilslutning for svejsepistol

Procestilslutning

M22 x 1,5

Proces tilslutning for vandtilslutning

Procestilslutning

M22 x 1,5



Evalueringsystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES

Flow overvågning		
Måleområde	[l/min]	0...50
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Applikation		industrielle applikationer / fabriksautomation; Kølevands styring
Montering		tilslutning til rørledning via adapter; Slangetilslutning
Måleparametre		flow; temperatur; tryk; totaliser
Regulering		manual
Medie		vand; glycol opløsninger
Medietemperatur	[°C]	-10...80
Trykbestandig	[bar]	10
Komponenter		Ultrasonic volumetriske flow sensorer, SU7200
		Elektronisk tryksensor, PN7594
		filter
		Ventil for vandstop
		Strengreguleringsventil
		kontraventil
		Afdækning
Udgange		
Udgangssignal		switch signal
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Måle/indstillingsområde		
Trykluft overvågning		
Måleområde	[bar]	0...10
Flow overvågning		
Måleområde	[l/min]	0...50
Temperaturovervågning		
Måleområde	[°C]	-10...80
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65; (sensorer)
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktiv om trykudstyr		Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data		
Vægt	[g]	7781,2
Monteringsmetode		monteringsbeslag med beskyttelsesfront
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; rødgods (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloxeret; PA
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; Keramik

ZZ0057



Evalueringsystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES

Proces tilslutning for svejsepistol	
Procestilslutning	M22 x 1,5
Proces tilslutning for vandtilslutning	
Procestilslutning	M22 x 1,5
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Stik: 3 x M12; Kontakter: guldbelagt	