




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4 SB



Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	2000
Corriente máxima total	[A]	4
Suministro de tensión adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar	[mA]	2000; (AUX)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...80
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4 SB

Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)	

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2

Datos mecánicos

Peso	[g]	272,5
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i	
Dimensiones	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiales	PA 6.6; conector hembra: latón niquelado; tomas roscadas en el zócalo: latón niquelado; Junta tórica: FKM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado	

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cables planos
---------------------	---------------

Accesorios


Accesorios (opcionales)	casquillo de refuerzo de inox, para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402
-------------------------	---

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
2	tensión externa -
3	AS-i -
4	tensión externa +
5	conductor de protección (FE)