




Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 campo de rotulación



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	200
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	160
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 3
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60



Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil maestro AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-0.0.F				
Configuración de E/S AS-i [hex]	0				
Código ID AS-i [hex]	0.F				
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	asignación	I-1	I-2	I-3	I-4

Datos mecánicos

Peso [g]	182
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa
Materiales	PA 6-GF30; inox (1.4305 / 303)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cables planos
---------------------	---------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Clemas elásticas de jaula:
pines de contacto al zócalo, FK / PG: