




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN4011

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230; (seleccionable)
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Rango de tensión de entrada AC	[V]	88...132 / 187...264
Clase de protección		I
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	42
Retardo a la disponibilidad	[s]	42
Tolerancia de tensión de salida	[%]	2
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	2,5
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[%]	1
Fusible	[A]	2; (integrado)
Reducción de potencia	[W/K]	1 (60...70 °C)
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Materiales		aluminio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: ...2.5 mm ²		
Conexión		

