


AC2310



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características del producto		
Alimentación		AS-i
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente	[mA]	< 160
Salidas		
Alimentación		AS-i
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Protección contra cortocircuitos		sí

AC2310



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[años]	394
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		no
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	F.F
Certificado AS-i		75003
Datos mecánicos		
Peso	[g]	179,5
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales		PBT; PC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	función	1 x LED, amarillo
	error	LED, rojo
Accesorios		
Componentes incluidos	Arandela de fijación	
	tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35	
	arandelas: 2	
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303)




AC2310



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Conexión




Conexión eléctrica

- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303)



Salidas

- | | |
|---|---------------------------|
| 3 | tensión externa - |
| 4 | salida de conmutación 1 + |