




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 botón pulsador 2 / LED 2
- 3 botón pulsador 1 / LED 1
- 4 campo de rotulación



Campo de aplicación

Aplicación	Montaje de campo
------------	------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	55

Entradas

Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
---	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.11; 3.0
Modo de direccionamiento ampliado	sí
Perfil maestro AS-i	M2; M3; M4



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuración de E/S AS-i [hex]	7				
Código ID AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	133801				
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	botón pulsador 1	DI-0	-	-	-
	botón pulsador 2	-	DI-1	-	-

Datos mecánicos

Peso [g]	133
Tipo de montaje	montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiales	PA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
Elementos de manejo	2	botones pulsadores retroiluminados programables

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	M12
---------------------	-----

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica



1	AS-i +
3	AS-i -