



Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



sección del panel de mandos 91 x 43 mm



Características del producto

Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
-------------	------	----------------

Campo de aplicación

Aplicación	Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos
------------	--

Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tensión de alimentación	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 4; Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	--

Entradas

Número de entradas digitales	2
------------------------------	---

Salidas

Número de salidas digitales	4
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	270
Salida analógica de tensión [V]	-10...10
Resistente a sobrecargas	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65
Grado de protección de los bornes		IP 20


DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Peso	[g]	352
Tipo de montaje		sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicación	pantalla a color	pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil
------------	------------------	---------------------------------------

bornes roscados:



NC: no utilizado