




## Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



sección del panel de mandos 91 x 43 mm



### Características del producto

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| Dimensiones | [mm] | 48 x 112 x 116 |
|-------------|------|----------------|

### Campo de aplicación

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación | indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Datos eléctricos

|                         |      |                           |
|-------------------------|------|---------------------------|
| Frecuencia AC           | [Hz] | 50...60                   |
| Tensión de alimentación | [V]  | 115...230 AC / 18...30 DC |
| Consumo de corriente    | [mA] | 100                       |

### Entradas/salidas

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### Entradas

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Número de entradas analógicas      | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Entrada analógica de corriente     | [mA] 0...20                       |
| Entrada analógica de tensión       | [V] -10...10                      |
| Resolución de la entrada analógica | 16 bit                            |
| Precisión de la entrada analógica  | [%] 0,1                           |

### Salidas

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de salidas digitales | 4  |
| Resistente a sobrecargas    | sí |

### Condiciones ambientales

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente              | [°C] -20...60 |
| Temperatura de almacenamiento     | [°C] -25...70 |
| Grado de protección               | IP 65         |
| Grado de protección de los bornes | IP 20         |



Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Homologaciones / pruebas

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

Datos mecánicos

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| Peso            | [g]  | 350,5                                   |
| Tipo de montaje |      | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm |
| Dimensiones     | [mm] | 48 x 112 x 116                          |
| Materiales      |      | Noryl UL94-V-0                          |


Indicaciones / elementos de mando

|            |                  |                                       |
|------------|------------------|---------------------------------------|
| Indicación | pantalla a color | pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil |
|------------|------------------|---------------------------------------|

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



NC no utilizado