
E3M152

Prolongador

CONNECTION CABLE M12 11M





C€ CA

Campo de aplicación		
Característica especial		Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión		para el sensor de visión 3D inteligente para
		aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-4080
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	562,5
Materiales		Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para instalación fija ≥ 60 mm
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E3M152

Prolongador

CONNECTION CABLE M12 11M



Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión eléctrica

Cable: 11 m, negro, Ø 6 mm, apantallado; 3 x 0,25 mm²

Conexión



pantalla
no utilizado
blindaje coaxial
cable central coaxial
no utilizado

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)

