




Prolongador

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Característica especial | Libre de halógenos |
|-------------------------|--------------------|

Datos eléctricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| Clase de protección     |     | III        |

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Datos mecánicos


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiales            | TPU              |
| Material del cuerpo   | TPU              |
| Material de la tuerca | latón, niquelado |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10938



## Prolongador

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

