

E10261



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010E03



Campo de aplicación		
Característica especial	Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (40° C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Ta	< 75 °C
	Número de registro UL	E191684
Datos mecánicos		
Peso	[g]	383,5
Dimensiones	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiales	TPU negro	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E10261



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010E03

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Colores de los hilos :
verde
rojo / negro
rojo / blanco