

E11541




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002C04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC529

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	88,6
Dimensiones	[mm]	15 x 26,3 x 38
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH040MSS0002C04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco